

**SNMG 120408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

SNMG 120408 CA515 Hörnradie: 0,8 mm  
Sort: CA515  
spån-brytare: PS  
Skärdjup  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PS
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA515

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 435 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning