

**CNMM 120408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
spån-brytare	PX
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning