

**Rengöringsboll, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358952 20
GTIN	4060576125374
Artikelklass	33T

Beskrivning**Fördel:**

- **Prisbillig enhet för flexibel automatisering i maskinen.**
- **Snabb automatiserad rengöring för maximalt maskinutnyttjande.**
- **Stilleståndstiderna reduceras till ett minimum.**
- **Ökad säkerhet för maskinoperatören.**
- **Arbetsområde 360°.**
- **För fastsättning i godtyckliga verktygshållarsystem med invändig kylning.**

Funktion:

Rengöringsapparaten drivs hydrauliskt via maskinvätskan (filtrerad, max. partikelstorlek 30 µm) eller pneumatiskt via filtrerad tryckluft enligt ISO 8573-1:2010.

Ur munstyckena kommer vid det sfäriska huvudet en kraftig stråle av luft eller kylsmörjmedel som pressas ut från verktygsfästet via ett hål i rengöringsapparatens skaft. Huvudet kan dessutom rotera när spindeln körs och på så sätt nå in i arbetsutrymmets minsta vrår. Låsskruvarna och strypinsatserna förändrar rengöringsstrålen.

Teknisk beskrivning

längd L	78 mm
---------	-------

Datablad

L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
maximalt varvtal:	100 min ⁻¹
Arbetsområde	360 grad
Max. kylmedelstryck	80 bar
Produktslag	Rengöringsboll