

**CNMG 160616, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250378 CA515
GTIN	4960664675593
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 160616 CA515 Sort: CA515
spån-brytare: PH
Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
spån-brytare	PH
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning