

**DNMG 150608, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	105 - 510 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	PQ
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning