

**DNMG 150612, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DNMG 150612 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PH

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 5 mm

Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 435 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup $a_p$	1 - 5 mm
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
spån-brytare	PH
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning