

**DCMT 070208, Sort: CA515**

Beställningsdata

Ordernummer	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	GK
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070208
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning