

**DC.T 070202, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DC.T 070202 CA515 Sort: CA515  
spån-brytare: HQ  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 390 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
spån-brytare	HQ
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 390 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning