

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
spån-brytare	WQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning