

**Weldonhållare form AD, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300355 20
GTIN	4062406243333
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	52 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
Reservspännskruv nr 309900	20
fäste	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20
---	-----------