

Garant**HiRunER precisions-ER-hylschuckar, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16M****Beställningsdata**

Ordernummer	300643 16M
GTIN	4062406243555
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmutter (upp till 25000 min⁻¹).

Fördel:

- **3 µm rundgång med en 2 µm spännhylsa, 6 µm rundgång med en 5 µm spännhylsa.**
- **Extrema hållkrafter (upp till faktorn 2 jämfört med standard ER-chuckar).**
- **Vibrationsreducerande effekt genom tvådelad spännmutter (storlek 11M och 16M en del).**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive **precisionsspännmutter.**

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806,
AB-chucknycklar nr 308820 – 308835,
ER-spänntänger nr 308901 – 309434,
ER-chucknycklar nr 309748; 309749; 309758; 309759,
ER-spänntänger Fahrion nr 308901 – 309434.

OBS!:

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.**
- **Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.**

Använd alltid precisions-spännhylschuck i kombination med precisionshylsmutter nr 309617.
Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm
Utvändig-Ø D: 24 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309618: 16M

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 10 mm
Utvändig-Ø D	24 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309618	16M
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck