

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080408 Wiper CA515 Sort: CA515  
spån-brytare: WP  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	WP
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 435 m/min
Matning $f$	0,07 - 0,3 mm/v
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning