

**VBMT 110304, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning