

**WNMG 080404 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080404 Wiper CA515 Sort: CA515

spån-brytare: WP

Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm

Matning f : 0,07 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 435 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning