

**VBMT 110308, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 110308 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: HQ

Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 390 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	HQ
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Primäranvändning	P
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110308
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning