

**CC.T 060202, Sort: CA515**

## Beställningsdata

Ordernummer	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 060202 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: HQ

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 110 - 380 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 380 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm

Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning