

**Garant****Gängfräshuvud, med gänga, Ø D: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218110 26
GTIN	4062406245245
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För stora och djupa gängor.
- För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
- För gängor i genomgående hål och bottenhål.
- Universellt användbar för vänster- och högergängor.
- Lågt skärtryck.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11
totallängd $L_{tot}$	25,2 mm
Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Antal skär Z	3
Effektiv Ø	26,5 mm
fästgंगा	M12
Vändskärsskruv	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kragdiameter $D_1$	21 mm
$L_2$	5,2 mm
Antal spånspar	3

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200