

**WN.G 080404, Sort: CA515**

## Beställningsdata

Ordernummer	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	1 - 3,8 mm
spån-brytare	PS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 435 m/min
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning