


**Garant****Gängfräskär för invändig gänga 60°, HB7720, stigning: 1,5-2,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218124 1,5-2,0
GTIN	4062406245313
Artikelklass	21D

**Beskrivning****Utförande:**

Plattstorlek 16.

**Användningsdata:**

För metriskä inngängor 60° enligt DIN / ISO R 262 (DIN13).

**Teknisk beskrivning**

Användning inomhus/utomhus	Invändig
Helprofil	nej
Gängstigning	1,5 - 2 mm
Beläggning	TiCN
passar för gänga	M39×1,5; M39×2
Antal skär Z	1
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
Flankvinkel	60 grad

Vändskärsstorlek	16 mm
Matning $f_z$ i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Matning $f_z$ i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för fräning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	140 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	120 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		