

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WQ
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning