

**Garant****Transportvagn med helgummihjul, invändig bredd mm/modell: 627/B****Beställningsdata**

Ordernummer	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Artikelklass	91L

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Stabilt chassi med vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (Ø 160 mm). Stolpramarna skruvas fast så att de griper in i chassi och skjuthandtag. Sidoväggarna perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter.

**leveransinnehåll:**

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och massiva gummihjul.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, sidväggar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassetter finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 925 mm

bottenyta (bredd): 675 mm

bottenyta (djup): 1100 mm

invändig bredd: 627 mm

antal bärskenor (1 nivå): 4

antal verktygskassetter (1 nivå): 7

**Teknisk beskrivning**

antal fasta hjul utan broms	2
Djup	1100 mm
antal verktygskassetter (1 nivå)	7
Ø hjul	160 mm
Bredd	675 mm
invändig bredd	627 mm
maximal bärförmåga	400 kg
bottenyta (djup)	1100 mm
höjd	925 mm
Material hjul	Helgummi
bottenyta (bredd)	675 mm
Modell	B
antal bärskenor (1 nivå)	4
antal svängbara hjul med broms	2
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-transportvagn

## Tillbehör

Hylla med lock för systemtransportvagn Bredd 627 mm	970175 627
Hylla för systemtransportvagn Bredd 627 mm	970170 627