

Garant GRIDLINE

**CNC-tillbehörsskåp med utdragslådor, 26×20G, höjd mm/Typ: 1025/4****Beställningsdata**

Ordernummer	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktögs-tillbehörsskåp i 60×28G, med utdragslådor 26 × 20G. **Med skjutdörrar**, centralt låsbara med skjuthandtag med stiftcylinderlås, avrullningskant på tre sidor och **räfflad gummimatta. Ingen enkeldragsäkring.**Lådor och utdragshyllor kan installeras i båda skåp halvorna, utan en skiljevägg i mitten. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Bärförmåga hos utdragslådor och utdragshyllor **200 kg**. Utdragslådor med stansade hål för festsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster.

**Beläggning:**

Antal utdragslådor (nr 930635 storlek 75): 2

Antal utdragshyllor (nr 930656 storlek 75): 2

**Lackering:**

Stomme, utdragshyllor och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådostommen går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

**För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970708.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd	650 mm
Bredd	1500 mm

lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	1025 mm
vikt	175 kg
effektiv höjd	900 mm
Djup	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×20
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	20
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×20G
Produktslag	CNC-maskintillbehörsskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ HU12	914226 HU12
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930635 75
Utdragshylla 200 kg inbyggnadshöjd 75 mm	930656 75
Tillbehörsskåp med skjutdörrarmed skyddskant höjd 1025 mm	932130 1025