

**Garant****Kombifräsdorn Form AD, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303760 16
GTIN	4062406250560
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt skaft, fästtapp och anliggningsyta vid kragen är slipade. Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål.

**Fördel:**

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

**Användningsdata:**

**Med kil** för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806. Specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	55 mm
Lös medbringarring nr 309870	16
Dorndiameter $d_1$	16 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
a	1 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Spännhylsa $D_1$	16 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6358
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Utförande	BT-DC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Påsticksdorn för fräs