

Garant GRIDLINE

Vertikalskåp, bottenstyrt med verktygshållare försedd med verktygshållare, för verktygsskaf: SK50**Beställningsdata**

Ordernummer	971655 SK50
GTIN	4062406165536
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

OBS!:

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på **absolut plana underlag!**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

Teknisk beskrivning

antal verktygshållare	120
Antal verktygskassetter nr 970130	24
Vertikalutdragslåda bredd	160 mm
vikt	310 kg
Bredd	750 mm
höjd	2000 mm
vertikalutdragets effektiva höjd	1750 mm
Djup	700 mm
antal utdrag	4
för verktygsskaft	SK 50
axelavstånd (A)	128 mm
bredd i E	36E
bredd i G	30
djup i G	28
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-vertikalskåp för tung belastning

Tillbehör

Plasthylsa Typ SK50	947390 SK50
Verktygskasset med verktygshållare för verktygsskaft SK50	970130 SK50