

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 25
GTIN	4062406183820
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w .

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M12
Ø D_2	21 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Invändig	nej
Längd 1	35 mm
Antal skär Z	2
totallängd L_{tot}	35 mm
Vändskärsskruv	219875 (25IP 6,0 Nm)

Skafutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 25IP	674252 25IP
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Spännskruv	219874
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600