



Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning, mätområde: 500mm



Beställningsdata

Ordernummer	415120 500
GTIN	4062406253783
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Avfasade mätpetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelpetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
Kalibrering	A1
förpackning	Stabil box
mätområde	0 - 500 mm
gradering	1/128 tum
gradering	1/50 mm
skänkellängd	150 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätpetsar	ja
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500