


**CNMG 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,8 - 5 mm
Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	PM
Skärförhållande	snitt intermittent

Antal byten/skär	4
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Produktslag	Vändskär för svarvning