

**CNMG 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
spån-brytare	MF
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	TiCN
Sort	HBT130
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning