


**CNMG 120412, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120412 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,8 - 5 mm
Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
spån-brytare	PM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Sort	HBT020
Beläggning	TiCN
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v

Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning