

**CNMG 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 120408 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	2 - 6 mm
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	M

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 180 m/min
spån-brytare	MR
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	4
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning