


**DNMG 110404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PF
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Hörnradi	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HBT020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 330 m/min
Primäranvändning	P

Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Produktslag	Vändskär för svarvning