

**Garant****GARANT Master Alu HM-pinnfräs HPC, DLC, Ø e8 DC: 8Kmm****Beställningsdata**

Ordernummer	201075 8K
GTIN	4062406186555
Artikelklass	11Z

**Beskrivning****Utförande:**

**Mycket noggrant balanserade verktyg**, speciellt lämpliga för användning med **snabbgående spindlar**. Speciell geometri för optimerad spåntransport genom **en nyutvecklade balanseringsmetod**.

Mycket lugn gång som ger **utomordentlig ytkvalitet**.

**Teknisk beskrivning**

Spiralvinkel	30 grad
Friställningsdiameter $D_1$	7,4 mm
Tandantal Z	1
Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,1 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Tolerans nom.-Ø	e8
Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	13 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 1,8 med HA
Skärlängd $L_c$	8 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

totallängd L	50 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Hörnfasvinkel	90 grad
Serie	Master Alu
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,5×D vid kantning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	480 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	440 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N

PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		
<b>Tjänster</b>			
Skafslipning Typ HB			129100 HB