

**CNMG 120412, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120412 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MR
Skärdjup a_p : 2 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,55 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 180 m/min
spån-brytare	MR
Antal byten/skär	4
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	M

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	2 - 6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning