


**CNMG 160608, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 160608 HBT020 Sort: HBT020

spån-brytare: PR

Skärdjup  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Matning  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Antal byten/skär	4
Sort	HBT020
Primäranvändning	P
spån-brytare	PR

Beläggning	TiCN
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	1,8 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning