


**DNMG 150608, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PF
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Sort	HBT020
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning