

**DNMG 110404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 110404 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,12 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	4
Sort	HBT130
Produktslag	Vändskär för svarvning