

**DNMG 110408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DNMG 110408 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,12 - 0,45 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	MM
Sort	HBT130
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning