

**DNMG 150604, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Beläggning	TiCN
Sort	HBT130
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MF
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning