

**DNMG 150608, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DNMG 150608 HBT020 Sort: HBT020  
spån-brytare: PR  
Skärdjup  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Sort	HBT020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
spån-brytare	PR
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent

Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	1,8 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning