

**DNMG 150608, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Artikelklass	22D

Beskrivning

DNMG 150608 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,12 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	M
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Hörnradi	0,8 mm
spån-brytare	MM

Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning