

**DNMG 150608, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DNMG 150608 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	2 - 6 mm
Antal byten/skär	4
Sort	HBT130
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	MR

Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 180 m/min
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Matning $f$	0,15 - 0,55 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning