


**SNMG 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	8
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm

spån-brytare

PF

Produktslag

Vändskär för svarvning