

**SNMG 120404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,12 - 0,45 mm/v
Antal byten/skär	8
Beläggning	TiCN

Sort	HBT130
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning