


**SNMG 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1,8 - 6 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8
Sort	HBT020
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PR
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Produktlag	Vändskär för svarvning