

**SNMG 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT130
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
spån-brytare	MR
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	8
Skärdjup $a_p$	2 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 180 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning