


**TNMG 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HBT020
Primäranvändning	P
Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	6
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
spån-brytare	PF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Vändskär för svarvning