


**SNMG 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
Sort	HBT020
Beläggning	TiCN
Skärdjup $a_p$	0,8 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,1 - 0,45 mm/v
Antal byten/skär	8
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min

Skärmaterial	VHM
Produktlag	Vändskär för svarvning