


**TNMG 160408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251565 HBT020 |
| GTIN | 4062406256685 |
| Artikelklass | 22D |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Beläggning | TiCN |
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Sort | HBT020 |
| Antal byten/skär | 6 |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| ISO-kod vändskär | TNMG 160408 |
| spån-brytare | PM |
| Primäranvändning | P |
| Matning f | 0,1 - 0,45 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,8 - 5 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 100 - 280 m/min |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |