

**TNMG 160408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HBT130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min

spån-brytare

MM

Produktlag

Vändskär för svarvning