

**VNMG 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	MF
Antal byten/skär	4
spån-brytare	MM
Sort	HBT130
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Beläggning	TiCN
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning